

HRIG-POA 45G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Rückenloch, Rad aus Polyamid

EAN 4047526117511

ID 757010

Zolltarifnummer 83022000

Gehäuse: Serie HRIG

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Sechskant-Stahl-Anschraubplatte
- Innengewinde im Rückenloch
- Feststellfuß aus Hartgummi
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
 - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
 - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
 - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
 - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	45 mm
Radbreite	⊥	18 mm
Tragfähigkeit bei 1 km/h	⬆	180 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	72 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	80 mm
Verstellweg (T4)	↕	8 mm
Innengewinde		M8 x 12 mm
Ausladung (F)	⌀	32 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×