

HRP-POA 63G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte, Rad aus Polyamid

EAN 4047526117580

ID 757020

Zolltarifnummer 83022000

Gehäuse: Serie HRP

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Stahl-Anschraubplatte
- Feststellfuß aus Hartgummi
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
 - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
 - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
 - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
 - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		63 mm
Radbreite		30 mm
Tragfähigkeit bei 1 km/h		500 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		104 mm
Gesamthöhe max (h)		117 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		11 mm
Plattengröße		90 x 90 mm
Schraublochentfernung		70 x 70 mm
Schraubloch-Ø		9 mm
Verstellweg (T4)		13 mm
Ausladung (F)		46 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		1,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand


 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend



Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	§	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×