

# HTH 85x80/20-80K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

EAN 4047526269845  
ID 269845  
Zolltarifnummer 87169090



## Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

## Radkörper:


- Metall

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 85 mm      |
| Radbreite                    | ⌞ | 80 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 770 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 1.925 kg   |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager |
| Kugellager                   |   | 6204 ZZ    |
| Achslloch-Ø (d)              |   | 20 mm      |
| Einspannlänge (T5)           | ⚙ | 80 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C      |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 1,2 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| ESD                          |   | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

