

LD-POA 52G

Doppel-Kompakt-Lenkrolle, Rad aus Polyamid

EAN 4047526124212
ID 845276
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LD

- Lenkgehäuse: Zinkdruckguss
- hochwertige Kugellagerung im Drehkranz
- verzinkter Stahl-Gewindestift

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	50 mm
Radbreite	⊥	29 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	↔	95 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	210 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬆	210 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	525 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	56 mm
Stiftlänge	⏏	20 mm
Gewinde		M16
Ausladung (F)	⊘	39 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

