Produktdatenblatt

POHI 102/15G

Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

EAN 4047526115722
ID 755216
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Rad:
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau
- **autoklaventauglich** (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Blickle TempLine® Performance

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		100 mm
Radbreite		38 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		250 kg
Tragfähigkeit bei +70° C		250 kg
Tragfähigkeit bei +170° C		200 kg
Tragfähigkeit bei +250° C		150 kg
Tragfähigkeit (statisch)		625 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)		45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		85 Shore D
Stückgewicht		0,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗

Belagshärte
85 Shore D

Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
befriedigend

