

## PPN 100/12R

### Rad aus Polypropylen

**EAN** 4047526107925  
**ID** 422816  
**Zolltarifnummer** 87169090



#### Rad:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
- geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Farbe natur-weiß

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

#### Technische Daten:

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉   | 100 mm      |
| Radbreite                    | ∟   | 37 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖   | 160 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖   | 400 kg      |
| Lagerart                     | ☉   | Rollenlager |
| Achslloch-Ø (d)              |     | 12 mm       |
| Nabenlänge (T1)              | ·∟· | 45 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |     | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |     | 60 °C       |
| Belagshärte                  |     | 60 Shore D  |
| Stückgewicht                 | ⚖   | 0,2 kg      |
| Spurlos                      |     | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |     | ✓           |
| Antistatisch                 | ⚡   | ×           |
| ESD                          |     | ×           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡   | ×           |
| Korrosionsbeständig          |     | ×           |
| Hitzebeständig               | 🔥   | ×           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |     | ×           |
| Autoklaventauglich           |     | ×           |



#### Belagshärte

 60 Shore D

#### Rollwiderstand

 sehr gut

#### Verschleißresistenz

 befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

