

## RD 252/25R

**Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge**

EAN 4047526003067

ID 3061

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A
- harter Reifenfuß und hochelastischer Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- höherer Fahrkomfort und höhere Tragfähigkeit gegenüber Standard-Vollgummi
- gleichzeitig geringerer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



### Technische Daten:

|                              |    |             |
|------------------------------|----|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 250 mm      |
| Radbreite                    | ⌈⌋ | 60 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 450 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 1.125 kg    |
| Lagerart                     | ⦿  | Rollenlager |
| Achsloch-Ø (d)               |    | 25 mm       |
| Nabenlänge (T1)              | ⌈⌋ | 65 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 80 °C       |
| Belagshärte                  |    | 65 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 3 kg        |
| Spurlos                      |    | ×           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ×           |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×           |
| ESD                          |    | ×           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ×           |
| Korrosionsbeständig          |    | ×           |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ×           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×           |
| Autoklaventauglich           |    | ×           |

#### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

#### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

