

## LE-TPA 160R-FI

**Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper**

EAN 4047526075620

ID 755933

Zolltarifnummer 87169090



### Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

### Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 160 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 40 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 200 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 500 kg         |
| Lagerart                     | ☉ | Rollenlager    |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 195 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 11 mm          |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 46 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C          |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 2 kg           |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut



Waschmaschinentauglich

