

LE-VPP 80G-FI

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526461676

ID 461673

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	80 mm
Radbreite	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	125 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	102 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	39 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	0,6 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×



Belagshärte

80 Shore A

Rollwiderstand

befriedigend

Verschleißresistenz

ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

sehr gut

