

TPA 75/6KF-ELS

Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526601430

ID 601435

Zolltarifnummer 83022000



Laufbelag:

- hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
- geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, PATH

- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 75 mm
Radbreite	⌞ 25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖ 50 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 125 kg
Lagerart	☉ Kugellager (C)
Achsloch-Ø (d)	6 mm
Nabenlänge (T1)	⋅ 31 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	⚖ 0,1 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	⚡ ✗
ESD	✗
Elektrisch ableitend	⚡ ✓
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	🔥 ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

 85 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

