

VLE 310/25-75K

Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526040826
ID 40824
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Felge:

- schweres Stahlblech, gepresst
- verschraubt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe oder verstärkter Felgenausführung
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- pannensicher, wartungsfrei
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	306 mm
Radbreite	⌈⌋	105 mm
Reifenmaß		4.00-4
Felgenmaß		2.50C-4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	450 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.350 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	·⌈⌋	75 mm
Profil	⏏	Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	8,4 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

 70 Shore A

Rollwiderstand


 gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut



Autoklaventauglich

