

VLEA 530/5

Schwerlast-Anflanschrad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526264130
ID 264135
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- schweres Stahlblech, gepresst
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	525 mm
Radbreite	⊥	140 mm
Reifenmaß		6.00-9
Felgenmaß		4.00E-9
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.885 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	1.885 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	1.450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	5.655 kg
Lagerart	☉	Flansch
Anzahl Anschraublöcher	⊗	5
Anschraubloch-Ø		16,5 mm
Mittelloch-Ø (d)	☉	110 mm
Lochkreis-Ø (d1)	☉	145 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	32 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×