

# VPA 126/12G

## Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526105112

ID 105114

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

### Felge:

- hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
- Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

### Technische Daten:

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉   | 125 mm     |
| Radbreite                    | ⌞   | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖   | 125 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖   | 315 kg     |
| Lagerart                     | ☉   | Gleitlager |
| Achsloch-Ø (d)               |     | 12 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ·-· | 35 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |     | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |     | 60 °C      |
| Belagshärte                  |     | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖   | 0,3 kg     |
| Spurlos                      |     | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |     | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡   | ✗          |
| ESD                          |     | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡   | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |     | ✓          |
| Hitzebeständig               | 🔥   | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |     | ✗          |
| Autoklaventauglich           |     | ✗          |



#### Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

#### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ □ gut

#### Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

