

VPA 126/8K-EL

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, elektrisch leitfähig

EAN 4047526118846

ID 118844

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌞	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	95 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	95 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	240 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		8 mm
Nabenlänge (T1)	·-·	35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

