

LIK-POHI 125HK-1-FI

Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

EAN 4047526101930
ID 754692
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LIK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie POHI

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	350 kg
Tragfähigkeit bei +70° C	⚖	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	875 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	155 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	📏	9 mm
Ausladung (F)	📏	42 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		85 Shore D
Stückgewicht	⚖	1,6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Blickle
TempLine® Performance

Belagshärte

5 bars 85 Shore D

Rollwiderstand



5 bars hervorragend

Verschleißresistenz

5 bars befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

5 bars befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×