

LI-POHI 81G

Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

EAN 4047526087722
ID 754711
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LI

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett

Rad: Serie POHI

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	80 mm
Radbreite	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Tragfähigkeit bei +70° C	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	375 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	102 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	38 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	250 °C
Belagshärte	85 Shore D
Stückgewicht	0,6 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✓



Blickle
TempLine® Performance

Belagshärte

85 Shore D

Rollwiderstand



hervorragend

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×