

GSTA 250/4

Schwerlast-Anflanschrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526091651
ID 754387
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:


- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsensenken
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⌈	60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	560 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	320 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.000 kg
Lagerart	☉	Flansch
Anzahl Anschraublöcher	⊗	4
Anschraubloch-Ø		16,5 mm
Mittelloch-Ø (d)	⊗	60 mm
Lochkreis-Ø (d1)	⊗	100 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×