

# GSTN 362/50H7

**Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag  
Blickle Softthane®, mit Guss-Radkörper**

**EAN** 4047526113612  
**ID** 754405  
**Zolltarifnummer** 87169090



## Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softthane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

## Radkörper:

- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Technische Daten:

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 360 mm     |
| Radbreite                   | ⌞ | 75 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⚖ | 1.700 kg   |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | ⚖ | 1.150 kg   |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h   | ⚖ | 680 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⚖ | 4.250 kg   |
| Lagerart                    | ☉ | Nabennut   |
| Achsloch-Ø (d)              |   | 50 mm      |
| Passung Radbohrung          |   | H7         |
| Nabennutbreite (B)          | ☉ | 14 mm      |
| Passung Nabennut            |   | JS9        |
| Nabennuthöhe (H)            | ☉ | 53,8 mm    |
| Nabenlänge (T1)             | ⌞ | 75 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -30 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 70 °C      |
| Belagshärte                 |   | 75 Shore A |
| Stückgewicht                | ⚖ | 15,9 kg    |
| Spurlos                     |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ✓          |
| Antistatisch                | ☑ | ✗          |
| ESD                         |   | ✗          |
| Elektrisch ableitend        | ☑ | ✗          |
| Korrosionsbeständig         |   | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

### Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut



|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Hitzebeständig               | ☒ | × |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | × |
| Autoklaventauglich           |   | × |