



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen – egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-Zeichen	RoHS mark
Hauptanwendungsgebiet	Industrie
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h
Schaltzyklus	50000X
B50L70	30000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °
Lichtstrom (Nom)	2700 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2700 lm
Nenn-Abstrahlungswinkel	240 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampenstrom (Nom)	130 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.97
Spannung (Nom)	220–240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	–20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	–40 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein


CorePro LEDtube Universal T8

Mechanische Kenndaten		Bestell-Produktname	
Produktlänge	1500 mm	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		EAN/UPC - Produkt	8718696801741
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+	Bestellcode	80174100
Energiesparendes Produkt	ja	Anzahl pro Verpackung	1
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat	Anzahl pro Umverpackung	10
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh	Material-Nr. (12NC)	929001869602
Produktdaten		Nettogewicht (Einzelteil)	0,450 kg
Gesamt-Produktcode	871869680174100		

Hinweise


- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/90°

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm


Photometrische Daten



23W G13 840 4000K




18W G13




18W G13 830 3000K

Lebensdauer





18W G13



18W G13


CorePro LEDtube Universal T8

Lebensdauer



18W G13

18W G13



18W G13

