



CorePro LEDspot- Reflektoren E27/E14

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

CorePro LEDspots-Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
RoHS-Zeichen	RoHS mark
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	4-60W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	345 lm
Nennlichtstrom (Nom)	345 lm
Lichtstärke (Nom)	620 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86,00 lm/W


Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	345 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,1 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,1 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	50 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869681183200

Bestell-Produktname	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696811832
Bestellcode	81183200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001891502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,144 kg


Abmessungsskizzen




R80 5-60W 345lm 36D 2700K E27 No

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Photometrische Daten




LEDspot CorePro 4-60W E27 R80 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND


CorePro LEDspot-Reflektoren E27/E14

Photometrische Daten




LEDspot CorePro 4-60W E27 R80 827 36D ND

Lebensdauer



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

