



Artikelnummer 1175680
EAN 4007123663422

BESCHREIBUNG

- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1,000 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamlichtstrom Nebenquelle	200 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6,500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	4.4 Ah	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	24 h	Schutzart (IP)	IP54
Akku-Ladezeit ca.	5 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.6 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.46 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12,5 cm x 4,5 cm x 31 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4 cm x 6 cm x 26 cm		