


Datenblatt

BenQ BL2483

60,96 cm / 24" Business Monitor

- Full HD 16:9
- Color Weakness Mode
- Brightness Intelligence
- ePaper Mode



	Modell : BL2483
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LJALB.QBE / 471 8755 07964 1
Panel	Typ : 60,96 cm / 24" Wide, TN-Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full-HD / 16:9 Pixelabstand : 0,276 mm Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 609,6 mm / 531,36 x 298,89 mm Max. Farbtiefe : 16,7 Mio. Panel : 8 Bit Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170° / 160° Kontrast (statisch) : 1000:1 Kontrast (dynamisch) : 12 Mio.:1 Helligkeit : 250 cd/m ² Reaktionszeit : 1 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : 1x HDMI 1.4 D-Sub Buchse : 1x VGA DVI Buchse : 1x DVI-D Kopfhöreranschluss : Ja Eingangsfrequenz H / V : 30 ~ 83 kHz / 50 ~ 76 Hz
Extras	Bildqualität : Flicker Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence, Color Weakness Sicherung : Kensington Lock Halterung VESA : 100 mm x 100 mm Neigebereich : -5° / +20° vorn/hinten
Energie	Netzadapter : internes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz Leistungsaufnahme (base on On Mode) : 25 W Leistungsaufnahme (base on Energy Star) : 17,5 W Leistungsaufnahme (Power saving Mode) : 0,5 W
Zertifizierungen	TCO : 8.0 EPEAT : Bronze Energy Star : 7.0
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 3,9 kg Gehäusefarbe : Schwarz Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 433 x 565 x 175 / 338 x 565 x 51 mm Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, VGA-, DVI- Kabel, Kurzanleitung, CD-Manual Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Brightness Intelligence™



Color weakness mode



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 29.07.2019

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

