



Redmi 8 - EU Version (C3I)



Xiaomi überzeugt mit seinem neuen Einstiegsgerät dank großem und leistungsstarkem 5.000 mAh Akku mit 18 Watt Schnelladefunktion. Ein Qualcomm® Snapdragon™ 439 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,0 GHz sorgt für entsprechende Performance und eine 12 Megapixel Dual-Rückkamera ermöglicht allzeit schöne Foto- und Videoaufnahmen. Dank des 6.22" HD+ Displays bestehend aus robustem Corning® Gorilla® Glass 5 können z.B. die aufgenommenen Fotos und Videos in hoher Auflösung und Farbgebung wiedergegeben werden. Mittels Fingerabdrucksensor sind Ihre Daten allseits perfekt geschützt.

- 6.22" (15,8cm) HD+ Dot Drop Display
- Qualcomm® Snapdragon™ 439 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,0 GHz
- 12MP Dual-KI-Rückkamera & 8MP Selfie-Frontkamera
- Sehr hohe Akkukapazität von 5.000 mAh mit Schnelladefunktion
- Fingerabdrucksensor zur intelligenteren, schnelleren & sichereren Entsperrung



TECHNISCHE DATEN

Displaygröße	6.22" (15,8cm) HD+ Dot Drop
Displayauflösung	1520 x 720 px
Prozessor	Qualcomm® Snapdragon™ 439
Taktfrequenz	Octa-core (8 Kern) mit bis zu 2,0 GHz
Betriebssystem	Android 9.0 (Miui 10.0)
Arbeits-/ Int. Speicher	3GB / 32GB
Stromversorgung	USB-C (QC 3.0 18W)
Batteriekapazität	5.000 mAh
Anschlüsse	USB Type-C, 3,5mm Kopfhörerbuchse
Sensoren	Umgebungslicht, Beschleunigung, Gyroskop, Fingerabdruck, Infrarot

Mobilfunkverbindung	4G Dual Sim (2x Nano SIM) 4G / 3G / 2G Dual SIM VoLTE HD Gespräche GSM: B2/B3/B5/B8, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B40
Netzwerkverbindung	Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 4.2
Navigation	GPS/AGPS, GLONASS
2-fach Rückkamera Selfie-Frontkamera	12 Megapixel & 2 Megapixel 8 Megapixel
Gerätemaße / Gewicht	156,48x75,41x9,4 [mm] / 190g
Lieferumfang	Redmi 8, 10 Watt Netzteil, Hülle, USB-C Kabel, SIM Auswurf-Werkzeug, Anleitung, Garantiekarte

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	XM900011	Gewicht Karton	10,34 kg	Gewicht Palette	TBD
Modell	C3I	Inhalt pro Karton	20 Stück	Karton pro Palette	TBD
EAN Code	6941059631392	Maße Karton	39x29,5x21,8 [cm]	Stück pro Palette	TBD