

## Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/120**

### Vorteile

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.
Grad 1
TJ min. 155 °C
Lötbar

### Anwendungen

Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.



Abbildung zeigt CLI-S 100/25

### Zulassungen



# Lackisolierte Kupferlitze umspinnen

## CLI-S 100/120



Elektrische Daten

Typ

CLI-S 100/120



Mechanische Daten

Typ

CLI-S 100/120

### Betriebsdaten

Strombelastung

3,36 A

### Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit

155 °C (KLF)

Isolierlackbasis

Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit

>350 °C

### Maße und Gewichte

Eff. Querschnitt

0,943 mm<sup>2</sup>

Gewicht

0,11 kg

Außendurchmesser Ø(max.)

1,681 mm

Änderungen vorbehalten.