

L-P 222R

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526255022
ID 255026
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	220 mm
Radbreite	⊥	65 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	100 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Profil		Blockprofil
Gesamthöhe (H)	⊕	260 mm
Plattengröße	☞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⚙	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⚙	11 mm
Ausladung (F)	⊕	75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	3 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig	×	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×