

Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/20**



Abbildung zeigt CLI-S 100/25

Vorteile

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.

Grad 1

TJ min. 155 °C

Lötbar

Anwendungen

Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Zulassungen



Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/20**



Elektrische Daten

Typ

CLI-S 100/20



Mechanische Daten

Typ

CLI-S 100/20

Betriebsdaten

Strombelastung

0,56 A

Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit

155 °C (KLF)

Isolierlackbasis

Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit

>350 °C

Maße und Gewichte

Eff. Querschnitt

0,157 mm²

Gewicht

0,11 kg

Außendurchmesser Ø(max.)

0,705 mm

Änderungen vorbehalten.