



Servomotor EMMT-AS-100-L-HS-RMB

Teilenummer: 5255537
Neu

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-15 ... 40 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bis 80 °C mit Derating von -2,25% pro Grad Celsius
Max. Aufstellhöhe	4.000 m
Hinweis zur max. Aufstellhöhe	ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Wärmeklasse nach EN 60034-1	F
Max. Wicklungstemperatur	155 °C
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2
Motorbauform nach EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	IP40 Motorwelle ohne RWDR IP65 Motorwelle mit RWDR IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955	N
Wuchtgüte	G 2,5
Rastmoment	< 1,0% vom Spitzendrehmoment
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen	20.000 h
Schnittstellencode Motor Out	100A
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Hybrid-Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E342973
Nennbetriebsspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	5
Stillstandsrehmoment	10,4 Nm
Nennrehmoment	6,6 Nm
Spitzendrehmoment	30,5 Nm

Merkmal	Wert
Nennzahl	2.700 1/min
Max. Drehzahl	3.770 1/min
Max. mechanische Drehzahl	13.000 1/min
Nennleistung Motor	1.870 W
Dauerstillstandsstrom	6,7 A
Nennstrom Motor	4,3 A
Spitzenstrom	28,6 A
Motorkonstante	1,54 Nm/A
Stillstandsrehmomentkonstante	1,75 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	106 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	1,49 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	15,7 mH
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase)	8,7 mH
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase)	11,8 mH
Elektrische Zeitkonstante	15,8 ms
Thermische Zeitkonstante	71 min
Thermischer Widerstand	0,46 K/W
Messflansch	300x300x20 Stahl
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	8,06 kgcm ²
Produktgewicht	10.100 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	200 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	1.110 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Herstellerbezeichnung	EQI 1331
Rotorlagegeber absolut erfassbare Umdrehungen	4.096
Rotorlagegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotorlagegeber Messprinzip	induktiv
Rotorlagegeber Betriebsspannung DC	5 V
Rotorlagegeber Betriebsspannungsbereich DC	3,6 ... 14 V
Rotorlagegeber Positionswerte pro Umdrehung	524.288
Rotorlagegeber Auflösung	19 Bit
Rotorlagegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung	-65 ... 65 arcsec
Haltemoment Bremse	18 Nm
Betriebsspannung DC Bremse	24 V
Stromaufnahme Bremse	1 A
Lüftstrom Bremse	0,73 A
Haltestrom Bremse	0,73 A
Leistungsaufnahme Bremse	24 W
Spulenwiderstand Bremse	24 Ohm
Spuleninduktivität Bremse	900 mH
Trennzeit Bremse	≤ 80 ms
Schließzeit Bremse	≤ 40 ms
Ansprechverzug DC Bremse	≤ 5 ms
Max. Leerlaufzahl Bremse	10.000 1/min
Max. Reibarbeit Bremse	15.000 J
Massenträgheitsmoment Bremse	2,15 kgcm ²
Schaltspiele Haltebremse	10 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit)
MTTF, Teilkomponente	190 Jahre, Rotorlagegeber
MTTFd, Teilkomponente	380 Jahre, Rotorlagegeber