Programmierbare AC / DC-Stromquelle

ASR-2000-Serie

Kurzanleitung

DE



SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitshinweise, die Sie bei Betrieb und Lagerung befolgen müssen. Bitte lesen Sie sich folgende Punkte vor jeder Maß nahme durch, um sicherstellen, dass ihre Sicherheit gewährleistet ist, und die Instrumente in den bestmöglichen Zustand gehalten werden.

Sicherheitssymbole

Diese Sicherheitssymbole werden in diesem Handbuch bzw. auf dem Produkt verwendet.



Warnung: Diese Hinweise warnen vor Bedingungen oder Handlungen, die zu Verletzungen oder zum Tode führen können.



Vorsicht: Diese Hinweise warnen vor Bedingungen oder Handlungen, die Beschädigungen am Produkt oder an anderen Produkten verursachen können.



GEFAHR Hochspannung



Achtung - Siehe Handbuch



Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht im unsortierten Abfall. Bringen Sie die Geräte entweder an eine Sammelstelle, oder wenden Sie sich an den Lieferanten, bei dem Sie das Instrument erworben haben.



Netzkabel für Groß britannien/Nordirland

Wird das Oszilloskop in Groß britannien/Nordirland verwendet, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel folgenden Sicherheitsanforderungen gerecht wird.

VORSICHT: DIESER ANSCHLUSS IST ZU ERDEN.

/! WICHTIG: Die Farben der in diesem Leiter enthaltenen Drähte sind wie folgt zuzuordnen:

Grün/ Gelb: Erdungsklemme

Blau: Nullleiter Braun: Phase



Da die Farben der Adern im Stromkabel des Geräts möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen der Anschlüsse in Ihrer Netzsteckdose übereinstimmen, muss folgendermaß en vorgegangen werden:

Das Gelb/Grün eingefärbte Kabel muss mit der Erdungsklemme verbunden werden; diese ist mit dem Buchstaben E, dem Erdungssymbol (_____), oder durch eine grüne/gelb-grüne Färbung gekennzeichnet.

Die blaue Ader ist an den Leiter anzuschließ en, der mit dem Buchstaben N gekennzeichnet ist oder schwarz ist.

Die braune Ader ist an den Leiter anzuschließ en, der mit dem Buchstaben L oder P gekennzeichnet ist oder braun oder rot ist.

In Zweifelsfällen beachten Sie die mit dem Gerät gelieferten Anweisungen, oder wenden Sie sich an den Lieferanten.

Das Kabel bzw. der Anschluss ist durch eine passende und zugelassene Hochlastsicherung zu schützen: Die Leistungsdaten finden Sie auf dem Typenschild bzw. in der Bedienungsanleitung. Als Richtlinie gilt: Ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm² ist mit einer 3 A- oder 5 A-Sicherung zu schützen. Für Leiter mit einem größ eren Querschnitt sind – je nach verwendetem Anschlussverfahren – 13-A-Sicherungen zu verwenden.

Blank liegender Draht eines mit einer mit Spannung versorgten Steckdose verbundenen Kabels, eines Steckers oder einer Leitung ist sehr gefährlich. Werden Kabel oder Stecker als gefährlich erkannt, muss die Stromversorgung abgeschaltet und das Kabel und alle Sicherungen und Sicherungshalter entfernt werden. Gefährliche Kabel müssen umgehend entsorgt und gemäß dem obigen Standard ersetzt werden.

ERSTE SCHRITTE

Hauptmerkmale

Leistung

- Die maximale Ausgangsspannung beträgt 350 Veff.
- · Die maximale DC-Ausgangsspannung beträgt 500 VDC.
- Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt im AC-Modus 999,9 Hz.
- Unterstützte AC + DC-Wellenformanwendung
- DC-Ausgangsleistung mit voller Kapazität.
- Die gesamte harmonische Verzerrung der Ausgangsspannung beträgt bei allen Frequenzen weniger als 0.5%.
- · Crest-Faktor 4-fach hoch erreicht.

Merkmale

- Schließen Sie Sinus-, Quadrat-, Dreieck-, beliebige und DC-Ausgangswellenformen ein
- · Variabler Spannungs-, Frequenz- und Strombegrenzer
- Fähigkeit zur Analyse harmonischer Spannungen und Ströme
- · Hervorragende und funktionsreiche Messkapazität
- · Sequenzieren und simulieren Sie die Funktion
- · Externe Eingangsverstärkung
- · Wechselstrom-Synchronausgang
- · Voreingestellte Speicherfunktion
- USB-Speicherunterstützung
- Fernerkundung




· OCP-, OPP- und OTP-Schutzfunktion

- Schnittstelle Eingebautes LAN, USB-Host und USB-Geräteschnittstelle
 - Externe Steuerungs-E / A.
 - · Externer Signaleingang
 - · Werkseitige Option RS232 und GPIB-Schnittstelle


Aussehen

Übersicht über die Frontseite



	0 0 0		
Bes	schreibung		
1.	Netzschalter	2.	Taste zum Sperren / Entsperren
3.	Hardcopytaste	4.	USB-Schnittstellenanschluss (Typ A)
5.	Menütaste / Ein-Phasentaste	6.	Preset-Taste / Local-Mode-Taste
7.	Umschalttaste	8.	Abbrechen-Taste / ALM
			CLR-Taste
9.	Tests Taste/	10.	Ausgangstaste
	Ausgangswellenform Taste		
11.	Eingabetaste	12.	Pfeiltasten
13.	Scrollrad	14.	Funktionstasten (blaue Zone)
15.	Auswahltaste für den	16.	Bereichstaste /
	Anzeigemodus		Ausgabemodus-Taste
17.	Irms / IPK-Limit-Taste	18.	F / F-Limit-Taste
19.	V / V-Limit-Taste	20.	LCD-Bildschirm
21.	Lufteinlass	22.	Ausgangsbuchse

Übersicht über die Rückseite



Beschreibung	
1. AC-Einlass	2. Fernerkundungs-Eingangsans
	chluss
Abluftventilator	4. Externer E/ A-Anschluss
5. USB-Schnittstellenanschluss (Typ B)	6. Ethernet (LAN)-Anschluss
7. Externer Signaleingang/ Externer	8. Ausgangsanschluss
synchronisierter Signaleingang	

Einschalten

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an die Rückseitenbuchse an.
- Drücken Sie den Netzschalter.



-/	/		
/!	! ∖⊦	lin	veis

Das vollständige Ein- und Ausschalten der Stromversorgung dauert ca. 15 Sekunden.

Schalten Sie das Gerät nicht schnell ein und aus.

Verwendung des Instruments

Hin	tergr	und
-----	-------	-----

Die ASR-2000-Netzteile verwenden im Allgemeinen das Scrollrad, die Pfeiltasten und die Eingabetaste, um numerische Werte zu bearbeiten oder Menüoptionen auszuwählen.

Die Menüführung erfolgt über die Menütasten und Funktionstasten auf der Vorderseite.

Menüpunkte auswählen

 Drehen Sie das Scrollrad, um Parameter in Menüs und Listen auszuwählen. Der ausgewählte Parameter wird orange hervorgehoben. Das Scrollrad wird auch zum Inkrementieren / Dekrementieren von Einstellwerten verwendet.



 Drücken Sie die Eingabetaste, um den Parameter zu bearbeiten oder das ausgewählte Menü aufzurufen.



Beispiel

Das Folgende ist ein Beispiel für die Menüliste, die angezeigt wird, wenn die Menütaste gedrückt wird.



Ausgewählter Parameter



Verwenden der Pfeiltasten und des Scrollrads


Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Ziffernstärke auszuwählen, und verwenden Sie dann das Scrollrad, um den Wert um diese Potenz zu bearbeiten.

1. Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf die Ziffer des gewünschten Werts.



2. Drehen Sie das Scrollrad, um den Wert anhand der Auflösung der ausgewählten Ziffer zu bearbeiten.





Mauszeiger

- 3. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Parameter zu bearbeiten oder das ausgewählte Menü aufzurufen. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle relevanten 7iffern.
- 4. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Bearbeitung zu bestätigen.





Standardmäßig beginnt der Cursor mit der niedrigsten Wertziffer

SPEZIFIKATIONEN

Die Spezifikationen gelten, wenn der ASR-2000 für mindestens 30 Minuten eingeschaltet ist.

Eingangsnennwerte (AC rms)					
Nominale Eingangs	spannung	100 Vac bis 240 Vac			
Eingangsspannung	sbereich	90 Vac bis 264 Vac			
Phase		Einphasig, zweiadrig			
Nominale Eingangs	frequenz	50 Hz bis 60 Hz			
Eingangsfrequenzbereich		47 Hz bis 63 Hz			
Max. Energieverbra	iuch	800 VA oder weniger			
Leistungsfaktor *1	100Vac	0,95 (typisch)			
-	200Vac	0,90 (typisch)			
Max. Eingangsstron	n 100Vac	8 A			
	4 A				
*1 Bei einer Ausga	ngsspann	ung von 100 V / 200 V (Bereich 100 V / 200			
V), maximalem Strom und einem Lastleistungsfaktor von 1.					
Ausgangswerte im Wechselstrommodus (AC rms)					
Ausgangswerte im		Istrommodus (AC rms)			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au	n Wechse nstellberei Iflösung ei	Istrommodus (AC rms) ch ⁻¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au	n Wechse nstellberei	Istrommodus (AC rms) ch ⁻¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V			
Ausgangswerte im Stromspannung Au Ric Ausgangsphase	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch ¹¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch ⁻¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V ±(0.5 % von Einstellung+0,6V/1,2V)			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase	n Wechse nstellberei iflösung ei chtigkeit*2	Istrommodus (AC rms) Ch ⁻¹			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase Maximaler Strom	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) Ch ⁻¹			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase Maximaler Strom	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V ±(0.5 % von Einstellung+0,6V/1,2V) Einphasig, zweiadrig 5 A 2,5 A			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase Maximaler Strom*3	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V ±(0.5 % von Einstellung+0,6V/1,2V) Einphasig, zweiadrig 5 A 2,5 A 20 A			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase Maximaler Strom*3 Maximaler Spitzenstrom*4	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch ⁻¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V ±(0.5 % von Einstellung+0,6V/1,2V) Einphasig, zweiadrig 5 A 2,5 A 20 A 10 A			
Ausgangswerte im Eir Stromspannung Au Ric Ausgangsphase Maximaler Strom*3 Maximaler Spitzenstrom*4 Leistungsfaktor lade Leistungskapazität	n Wechsenstellbereinst	Istrommodus (AC rms) ch ⁻¹ 0,0 V bis 175,0 V / 0,0 V bis 350,0 V nstellen 0,1 V ±(0.5 % von Einstellung+0,6V/1,2V) Einphasig, zweiadrig 5 A 2,5 A 20 A 10 A 0 bis 1 (Vorlaufphase oder Nachlaufphase)			

	Auflösung	0,01 Hz (1,00 bis 99,99 Hz), 0,1 Hz (100,0
	einstellen	bis 999,9 Hz)
	Richtigkeit	Für 45 Hz bis 65 Hz: 0,01% des Satzes
		Für 40 Hz bis 999,9 Hz: 0,02% des Satzes
	Stabilität*5	± 0,005%
Ausgangs-Eir	n/ Aus-Phase	0,0° bis 359,9° variabel (Einstellauflösung
		0,1°)
DC-Offset*6		Innerhalb von ± 20 mV (typisch)
*1 400 1/ / 00	10 1 / D	·

*1 100 V / 200 V Bereich

Für eine Ausgangsspannung von 17,5 V bis 175 V / 35 V bis 350 V, Sinuswelle, eine Ausgangsfrequenz von 45 Hz bis 65 Hz, keine Last, Gleichspannungseinstellung 0 V (AC + DC-Modus) und 23 ° C ± 5 ° C.

Für eine Ausgangsspannung von 1 V bis 100 V / 2 V bis 200 V. Begrenzt durch die Leistungskapazität bei einer Ausgangsspannung von 100 V bis 175 V / 200 V bis 350 V.

⁴ In Bezug auf die Gleichrichterlast am Kondensatoreingang. Begrenzt durch den Maximalstrom.

Für 45 Hz bis 65 Hz die Nennausgangsspannung, die Leerlauflast und die Widerstandslast für den Maximalstrom sowie die Betriebstemperatur.

The Fall des Wechselstrommodus und der Ausgangsspannung auf 0 V einstellen.

Weitere detaillierte Spezifikationen zu ASR-2000 finden Sie im ASR-2000 Benutzerhandbuch.

EC-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das nachfolgend genannte Produkt

ASR-2050, ASR-2100, ASR-2050R, ASR-2100R

Erfüllen, wie hiermit bestätigt wird, den Anforderungen der Richtlinie des Rats über die Angleichung von Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Zur Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Niederspannungsrichtlinie wurden folgende Standards angewandt:

EN 61326-1 : EN 61326-2-1: EN 61326-2-2:	Elektrische Geräte für Mess-, Kontroll- und Laborgeräte –EMV-Anforderungen (2013)		
Durchgeführt und abgestrahlte		Schneller Übergangsstrom	
Störungen EN 55011: 2016+A1: 2017 Class A		EN 61000-4-4: 2012	
Stromoberschwingung EN 61000-3-2: 2014		Stoß wellenfestigkeit EN 61000-4-5: 2014+A1: 2017	
Spannungsschwankungen EN 61000-3-3: 2013		Leitungsgebundene Störanfälligkeit EN 61000-4-6: 2014	
Elektrostatische Entladung EN 61000-4-2: 2009		Netzfrequenz Magnetfeld EN 61000-4-8: 2010	
Strahlungsstörfestigkeit EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010		Spannungseinbruch/ Unterbrechung EN 61000-4-11: 2004+A1: 2017	

Sicherheit

Richtlinien für Niederspannungsgeräte 2014/35/EU		
Sicherheitsbestimmungen	EN 61010-1: 2010	