

Signalleuchte - HS LCA-RGB-10X5-L - 1082299


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Signalleuchte 10 mm mit SMD-LED 5 mm (Farbe RGB) zur Montage für Wandstärken ab 1,5 mm. Gehäuse schwarz aus Polycarbonat (UL 94-V0) mit 4 freien Leitungsenden 94 mm verzinkt, wasserdicht IP68 (EN 60529)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 812632
GTIN	4055626812632
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,000 g
Zolltarifnummer	85414010
Herkunftsland	Tunesien
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Signalleuchte
Typ	HS LCA-RGB-10X5-L
Art.-Nr.	1082299
Ausführung	flexibel
Ausrichtung	senkrecht
Anzahl der Anzeigen	1 (1 Reihe x 1 Spalte)
ESD-Schutz	< 12 kV
Kopfform	rund, sphärische Abstrahlfläche
Max. zu erreichender IP-Code	IP68

Maßangaben

Durchmesser	5 mm
Bohrlochdurchmesser	8 mm

Signalleuchte - HS LCA-RGB-10X5-L - 1082299

Technische Daten

Materialangaben

Material	PC
Farbe (RAL)	transparent
	schwarz (9005)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis:
Hinweis	Der Lichtleiter ist ausgelegt für das Einpressen in eine H7-tolerierte Aufnahme. Pressen Sie die Leuchtanzeige senkrecht und trocken ein. Alternativ können Sie die Leuchtanzeige z. B. mit LOCTITE 460 einkleben.
	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27110350

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Zubehör

Optionales Zubehör

Signalleuchte - HS LCA-RGB-10X5-L - 1082299

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - 1709460



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>