

## Standfuß - UCS PED 9005 - 2203393

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Standfuß zur Aufstellung der UCS-Gehäuse, Höhe: 47 mm, Material: Polyamid, Farbe: schwarz ähnlich RAL 9005, Wandbefestigungsmöglichkeit ist integriert; verrastet in den Schraublöchern des Gehäuses

### Ihre Vorteile

- ✓ Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
- ✓ Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
- ✓ Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
- ✓ Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
- ✓ Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 462516 |
| GTIN                                     | 4055626462516                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,220 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,850 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                                                                                  |

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

|            |                  |
|------------|------------------|
| Typ        | UCS PED 9005     |
| Art.-Nr.   | 2203393          |
| Gehäuseart | Universalgehäuse |

#### Maßangaben

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite [ w ] | 90 mm   |
| Höhe [ h ]   | 37,5 mm |

# Standfuß - UCS PED 9005 - 2203393

## Technische Daten

### Maßangaben

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tiefe [ d ]                       | 18,4 mm |
| Durchmesser des Befestigungslochs | 4 mm    |

### Materialangaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Farbe (RAL)                    | schwarz (9005) |
| Isolierstoff                   | PA             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Material Gehäuse               | PA             |

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
|------------------------------------------|------------------|

### Verpackungsangaben

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit             | 1     |
| Benennung Verpackungseinheiten | Stück |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |