

## LPXA-PATH 50G-FI

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

EAN 4047526082338

ID 754982

Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie LPXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

### Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 50 mm                |
| Radbreite                    | ⌈ | 19 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 75 kg                |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 190 kg               |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager           |
| Gesamthöhe (H)               | ⌊ | 71 mm                |
| Plattengröße                 | 📏 | 60 x 60 mm           |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 6.2 mm               |
| Ausladung (F)                | ⌊ | 24 mm                |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C                |
| Belagshärte                  |   | 94 Shore A           |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,2 kg               |
| Spurlos                      |   | ✓                    |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓                    |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗                    |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗                    |
| Korrosionsbeständig          |   | ✓                    |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗                    |
| Autoklaventauglich           |   | ✗                    |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut



Waschmaschinentauglich

