




Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
---------	---

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Betriebsanzeige
LED gelb	Funktionsanzeige Schließer

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 24 V DC $\pm 15\%$
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Kontaktwiderstand		< 10 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Verschmutzungsgrad	Für Temperaturen über 80 °C (353 K) reduzierte Reißdehnung

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Mechanische Daten

Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser	1 mm

Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
-----------	---------------------

Material

Kontakte	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au

Griffkörper	TPU, transparent
-------------	------------------

Kabel	PUR
-------	-----

Überwurfmutter	Zink-Druckguss
----------------	----------------

Aderisolation	PP
---------------	----

Kabel	feindrähtig, flexibel
-------	-----------------------

Manteldurchmesser	Ø4,8 mm
-------------------	---------

Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
-------------	------------------------------------

Farbe	grau
-------	------

Adern	4 x 0,34 mm ²
-------	--------------------------

Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø
--------------	----------------

Länge	L
-------	---

Brennbarkeit

Kontaktträger	94 HB
---------------	-------

Gehäuse	94 V-2
---------	--------

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität

Schutzart	EN 60529:2000
-----------	---------------

Normen	IEC 61076-2-101:2008
--------	----------------------

Elektrischer Anschluss

