

LPXA-VPA 50G

Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526082406

ID 754987

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LPXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	50 mm
Radbreite	18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	71 mm
Plattengröße	60 x 60 mm
Schraublochentfernung	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø	6.2 mm
Ausladung (F)	23 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

80 Shore A

Rollwiderstand



gut

Verschleißresistenz

ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

sehr gut



Waschmaschinentauglich

