

LRA-TPA 50KF

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

EAN 4047526567392
ID 567396
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 50 mm
Radbreite	⌞ 19 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖ 50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 125 kg
Lagerart	☉ Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀ 69 mm
Platten-Ø	⌀ 43 mm
Rückenloch	👁 11 mm
Ausladung (F)	⌀ 23 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	⚖ 0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	⚡ ✗
Elektrisch ableitend	⚡ ✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	🔥 ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut



