

LRA-VPA 100G

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526226077

ID 226076

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⌈	25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	175 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	121 mm
Platten-Ø	⌀	43 mm
Rückenloch	☉	11 mm
Ausladung (F)	⌀	33 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⚡	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

