

LRXA-TPA 50G-FI-ELS

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-
Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos**

EAN 4047526201197

ID 853104

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, PATH

- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	50 mm
Radbreite	19 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	30 kg
Tragfähigkeit (statisch)	75 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	69 mm
Platten-Ø	43 mm
Rückenloch	11 mm
Ausladung (F)	24 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✓
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗



Belagshärte

85 Shore A

Rollwiderstand



sehr gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×