

L-VLE 250K-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526068851

ID 68858

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VLE

- Reifen: Super-Elastik-Vollgummi, Härte 70 Shore A, Farbe schwarz
- 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Felge: schweres Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- pannensicher, wartungsfrei
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 250 mm
Radbreite	⏏ 85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 1.125 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Profil	⏏ Rillenprofil
Gesamthöhe (H)	⏏ 295 mm
Plattengröße	⏏ 175 x 175 mm
Schraublochentfernung	⏏ 140 x 140 mm
Schraubloch-Ø	⏏ 15 mm
Ausladung (F)	⏏ 67 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	70 Shore A
Stückgewicht	⚖ 9,9 kg
Spurlos	✗
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	⏏ ✗
Elektrisch ableitend	⏏ ✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	⏏ ✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×