

IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84510



-
- 4 MPx Auflösung: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
 - 4-fach optischer Zoom, 16-facher digitaler Zoom
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
 - Elektronischer Bildstabilisator (EIS)
 - Wettergeschütztes Gehäuse (IP66), Stoßfestigkeitsgrad IK10
 - IR-LEDs (bis zu 20m Reichweite)
 - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisches GOP)
 - Micro SD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
 - 24 V AC & PoE (802.3af)
-

Der IP Mini PTZ-Dome liefert Videostreams in 4 MPx mit bis zu 25 fps. Mit Ø 13cm ist die Kamera sehr kompakt und verfügt trotzdem über alle Funktionen eines PTZ-Domes. So ist sie ideal für den Einsatz in sehr engem Umfeld, wie privaten Eigenheimen geeignet. Integrierte IR-LEDs ermöglichen den Einsatz bei Tag und Nacht. Über die ABUS Link Station App ist der Zugriff auf die Kamera jederzeit bequem über Smartphone oder Tablet möglich. Das wetterfeste IP66-Gehäuse und die IK10 Klassifizierung stellen zudem den zuverlässigen Einsatz im Außenbereich sicher.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen Die präzise Steuerung liefert eine 355° Ansicht, der 4-fach optische Zoom stellt auch weiter entfernte Bildausschnitte scharf dar. Vordefinierte Preset-Positionen erlauben das schnelle Anfahren und Einstellen individueller Touren.

Aufzeichnung und Kompatibilität

IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84510

Die Aufzeichnung erfolgt wahlweise auf einem ABUS Rekorder, 3rd Party VMS oder lokal auf einer Micro SD-Karte.

Komfortable Inbetriebnahme

Der Mini PTZ-Dome wird an der Decke oder Wand montiert. Wir empfehlen für die Wandmontage die Installationsbox TVAC31241 und zur Stromversorgung via High-PoE (60W) den PoE Injector TVAC25005. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Netzwerk ist die kostenlose Software „ABUS IP Installer“ verfügbar. Diese findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Installation.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da die Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR-Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR-Reichweite/bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR-Lichtes im Bild zur Folge haben.

IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84510

Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	4
Anzahl Preset	300
Anzahl Streams	3
Audio	2-Way Audio
Auflösung	4MPx
Auflösungsmodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Bauform	PTZ
Bewegungserkennung	Ja
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildintegration	2 x - 8 x
Bildoptimierung	WDR
Bildtyp Print	Produktbild Front 01
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6 – F2.7
Blickwinkel horizontal	31,6-96,7 °
Breite	130,7 mm
Brennweite	2,8-12 mm
Digitaler Zoom	16 x
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1 - 1/30000
Farbe	RAL9003

Gegenlichtkompensation	WDR
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	101,7 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	20 m
Kameratyp	PTZ
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx	Ja
Kompatibel zu wAp-pLoxx Pro	Ja
Leistungsaufnahme	12,2 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini PTZ 4 MPx (4x)
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Geschwindigkeit	100°/Sek. (Schwenken), 100°/Sek. (Neigen)

IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84510

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,001 lx
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, ONVIF, SNMP, QoS, 802.1X, PSIA
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	4x
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	8
Produktlogo	D11000100110269
Protokolle	Pelco D, Pelco P
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Relaisausgang	2
Schutzart IK	10
Schutzart IP	66

Schwenk-/Neigebereich	355°/0°-90°
Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/SW
Technologie	IP
Tiefe	130,7 mm
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	ATW, manuell