

LWG-TPA 126G

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

EAN 4047526049652

ID 743272

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LWG

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	275 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	160 mm
Platten-Ø	⊗	55 mm
Rückenloch	👁	13 mm
Ausladung (F)	⊗	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut



