

KERN EMB 1000-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaage
Produktgruppe	Schulwaage
Produktfamilie	EMB

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1000 g
Ablesbarkeit [d]	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,05 g
Auflösung	100.000
Tarierbereich	1000 g

Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht

Empfohlenes Justiergewicht 1 kg (F1)

Mögliche Justierpunkte 1 kg

Einschwingzeit 2,5 s

Anwärmzeit 120 min

Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] 0,05 g

Bauart der Waage Einbereichswaage

Einheiten g
dwt
ozt
oz

Max. Kriechen (15 Minuten) 100 mg

Max. Kriechen (30 Minuten) 200 mg

Voreingestellte Einheit g

Display

Display-Art LCD

Display Hinterleuchtung	nein
Display Größe	58x18 mm
Display Ziffernhöhe	15 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	170×244×39 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	150 mm
Abmessungen Wägefläche	150 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Funktionen

Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	2

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 9 V, 300 mA

Batterie-/ Akkuart Alkali(-Mangan)

Batterie 9 V Block

Batterieanschluss Pad + Feder

Batterie Betriebsdauer 16 h

Batterie-Spannung 9 V

Anzahl Batterie-Zellen 1

Batterie - Einzelgewicht 45,5 g

Batterie - Gesamtgewicht im Artikel 45,5 g

Akku KS-A01

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 50 h

Akku Ladezeit 10 h

Akku optional Akku optional

Batterie/Akku angeschlossen nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

KERN EMB 1000-2



Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Lagertemperatur [Min] -20 °C

Lagertemperatur [Max] 60 °C

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-127

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 220×290×150 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,90 kg

Bruttogewicht ca. 1,4 kg

Versandgewicht 1,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761098053

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

