

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB62510B



-
- 2 MPx (Full HD 1080p) Auflösung: 1.920 x 1.080 @ 30 fps
 - 4 mm Fixobjektiv
 - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
 - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
 - Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
 - IR LEDs (bis zu 10m Reichweite)
 - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
 - microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
 - 12 V DC & PoE (802.3af)
-

Die IP Mini Tube ist aufgrund ihrer kompakten Abmaße eine dezente Überwachungskamera für den Außen- und Innenbereich. Die Tube ist in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Fix-Objektiven von 2,8 mm (IPCB62510A) über 4 mm (IPCB62510B) bis hin zu 6 mm (IPCB62510C) erhältlich.

Dezente Full HD 24/7 Außenüberwachung

Die IP Mini Tube liefert Videostreams in 2 MPx Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Das wetterfeste IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per App möglich.

3 Objektiv-Varianten für maximale Flexibilität

Die IP Mini Tube ist in 3 Varianten mit verschiedenen Fix-Objektiven verfügbar und bietet daher maximale Flexibilität bei der Planung und Installation von Videoüberwachungsprojekten. Die IP Mini Tube IPCB62510A mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und einem horizontalen Blickwinkel von 108° eignet sich bestens für

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB62510B

breitwinklige Überwachungsszenen. Die IP Mini Tube IPCB62510C mit einem 6 mm Fix-Objektiv und einem horizontalen Blickwinkel von 53° ist eine beliebte Variante für die Installation in Fluren.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt wahlweise auf einem ABUS Rekorder, 3rd Party Videomanagement Software oder lokal auf einer microSD-Karte. Weiterhin ist die Kamera mit der ABUS Alarmzentrale Secvest und dem ABUS Zutrittskontrollsystem wAppLoxx kompatibel.

Komfortable Inbetriebnahme

Die IP Mini Tube wird an der Decke oder optional an der Wand montiert. Hierfür empfehlen wir die ABUS Installationsbox (TVAC31480), mit der eine geschützte Verkabelung an Wand oder Decke möglich ist. Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Netzwerk ist die kostenlose Software „ABUS IP Installer“ verfügbar. Diese findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Inbetriebnahme.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, daher empfehlen wir unser Steckernetzteil.

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB62510B

Abmessungen	(LxBxH) 155x74x74 mm
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	10
Anzahl Streams	3
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Bauform	Mini Tube
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) Pixel
Bilddoptimierung	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Bildtyp Print	Produktbild Front Rechts 01
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Blickwinkel horizontal	87 °
Blickwinkel vertikal	45 °
Breite	74 mm
Brennweite	4 mm

Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Farbe	RAL9003
Funktionen	Scene Change Detection
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	6
Höhe	74 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Mini Tube
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Länge	155 mm

IP Mini Tube 2 MPx (1080p, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB62510B

Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,009 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
ONVIF	Profile G, S, T
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67

Sonstige Funktionen	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	550 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Verschlüsselung	HTTPS
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB, Manuell
kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus