

P 267/20-75R

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526254711
ID 254714
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	260 mm
Radbreite	⌈⌋	85 mm
Reifenmaß		3.00-4
Plyrating	≡	4
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	3.5 / 50 bar / psi
Lagerart	⦿	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	⋅⌈⌋	75 mm
Profil	⏏	Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

