

## IP Dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB74515B

---



- 
- 4 MPx Auflösung: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
  - 4 mm Fixobjektiv
  - Ultra Low-Light Performance für hervorragende Ergebnisse bei schwacher Beleuchtung
  - 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
  - Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
  - IR LEDs (bis zu 30m Reichweite)
  - Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
  - microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
  - 12 V DC & PoE (802.3af)
- 

### 4 MPx 24/7 Außenüberwachung

Der IP Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 Bilder/s. Das staub- und wasserfeste IP67-Gehäuse schützt mit Stoßfestigkeit IK10 optimal vor Sabotage und Vandalismus. Auch ist der Einsatz im Außenbereich möglich. Integrierte IR-LEDs liefern Tag und Nacht gut verwertbare Bilder. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per App möglich.

### Beste Übersicht

Der IP Dome IPCB74515B mit einem 4 mm Fix-Objektiv erfasst einen Bereich von 88° und zeichnet sich daher durch hohe Flexibilität aus. Dabei ist sie für jeden Anwendungsbedarf universell im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar.

### Aufzeichnung und Kompatibilität

## IP Dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB74515B

---

Die Aufzeichnung erfolgt wahlweise auf einem ABUS Rekorder, 3rd Party Videomanagement Software oder lokal auf einer microSD-Karte. Weiterhin ist die Kamera mit der ABUS Alarmzentrale Secvest und dem ABUS Zutrittskontrollsystem wAppLoxx kompatibel.

### Komfortable Inbetriebnahme

Der IP Dome wird an der Decke oder optional mit einer Halterung an der Wand montiert. Wir empfehlen unsere Installationsbox (TVAC31300) und den Wandhalter (TVAC31320). Für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme im Netzwerk ist die kostenlose Software „ABUS IP Installer“ verfügbar. Diese findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Inbetriebnahme.

Hinweis: Der Kamera liegt kein Netzteil bei, da eine Stromversorgung über PoE erfolgen kann.

## IP Dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB74515B

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Abmessungen                           | (LxBxH)<br>143x143x100 mm  |
| Alarmierung                           | E-Mail, NAS, FTP   |
| Anschlüsse                            | 1 x RJ45, 1 x DC   |
| Anzahl Benutzer                       | 32   |
| Anzahl IR LEDs                        | 10   |
| Anzahl Streams                        | 3  |
| Auflösung                             | 4MPx   |
| Auflösungsmodi                        | Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps |
| Bauform                               | Dome   |
| Bewegungserkennung                    | 8 Zonen  |
| Bildaufnehmer                         | 1/2.5" Progressive Scan CMOS   |
| Bildelemente (effektiv)               | 2688(H) x 1520(V) Pixel  |
| Bilddoptimierung                      | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display  |
| Bildrate                              | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps                     |
| Bildtyp Print                         | Produktbild Front 01   |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.6   |
| Blickwinkel horizontal                | 88 °   |
| Blickwinkel vertikal                  | 46 °   |
| Breite                                | 143 mm   |
| Brennweite                            | 4 mm   |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Dynamikbereich (WDR)            | 120 dB                 |
| Electronic-Shutter              | 1/3 - 1/100000 s       |
| Farbe                           | RAL9003                |
| Funktionen                      | Scene Change Detection |
| Gegenlichtkompensation          | WDR, BLC, HLC          |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff  | 6                      |
| Höhe                            | 100 mm                 |
| ICR Tag-/Nachtfunktion          | Ja                     |
| IR-LEDs                         | Ja                     |
| IR-Reichweite (bis zu)          | 30 m                   |
| Kameratyp                       | Dome                   |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Ja                     |
| Kompatibel zu Secvest           | Ja                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx          | Ja                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro      | Ja                     |
| Lieferumfang 01 Beschreibung    | Universal IP Dome      |
| Lieferumfang 01 Menge           | 1                      |
| Lieferumfang 02 Beschreibung    | Kurzanleitung          |
| Lieferumfang 02 Menge           | 1                      |
| Länge                           | 143 mm                 |

# IP Dome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB74515B

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Max. Auflösung @ Bildrate  | 2688 x 1520 @ 30 fps   |
| Max. Betriebstemperatur    | 60 °C  |
| Max. Luftfeuchtigkeit      | 95 %   |
| Mikrofon                   | Nein   |
| Min. Betriebstemperatur    | -30 °C   |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,008 lx   |
| Mindestbeleuchtung (IR)    | 0 lx   |
| Nettogewicht               | 1,1 kg   |
| Netzwerk-Bandbreite Video  | 32 kBit/s - 16 MBit/s  |
| Netzwerkanschluss          | RJ45   |
| Netzwerkanschluss LAN      | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Netzwerkcamera Protokolle  | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |
| Objektiv                   | Fix  |
| Objektivfassung            | M12  |
| PoE Standard               | IEEE 802.3af   |
| Privatzonen                | 4  |
| Rauschunterdrückung        | 3D DNR   |
| Schutzart IP               | 67   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sonstige Funktionen         | Auto Backup Recording, Secvest Connectivity   |
| Spannungsversorgung DC      | 12 (+/-10 %) V  |
| Speichermedium              | Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)   |
| Sprache Anleitung           | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Sprache OSD                 | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Stromaufnahme               | 500 mA  |
| Tag-/Nachtumschaltung       | ICR/Farbe/S/W   |
| Technologie                 | IP  |
| Unterstützte Browser        | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+   |
| Verschlüsselung             | HTTPS   |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection   |
| Videokomprimierung          | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosystem                 | IP  |
| Weißabgleich                | AWB, Manuell  |
| kompatibel zu               | NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus   |