

Foscam FN7104W-B4 4-Kanal 2 MP Full HD WLAN Überwachungsset inkl. 1 TB Festplatte

EAN: 6954836035429



Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet.

Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter Full HD-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.

Dank der Mesh-Netzwerklösung dient jede Kamera als Anlaufstelle für andere Kameras im System und wird in Reihe geschaltet. Auf diese Weise können die Kameras ein starkes WLAN-Signal liefern, da sie sich mit anderen Kameras verbinden und sich nicht auf die Einzelkommunikation mit dem NVR verlassen.

Die Kameras können sich bewegende Objekte, wie Menschen und Tiere, erkennen. Wenn etwas passiert, wird die Videoaufnahme sofort ausgelöst.

Die Okklusionserkennung kann ausgelöst werden, wenn ein Objekt die Hälfte der Sicht der Überwachungskamera behindert, z.B. wenn jemand seine Hand über das Objektiv legt, um die Sicht zu behindern.

30 Infrarot-LEDs ermöglichen eine Reichweite von bis zu 20 m bei Nachtsicht und damit ein deutlicher Videobeweis für Diebstahl oder Einbruch, der bei schlechten Lichtverhältnissen auftritt.

Modernste Video-Stream-Kompression H.264+ Codec, der die Vorteile von Speicher- und Bandbreiteneinsparungen bei höherer Effizienz bietet, erreicht eine qualitativ hochwertige Videovorschau und Aufnahme bei niedriger Bitrate.

Der Fernzugriff war noch nie so einfach. Sie können auf die Kameras innerhalb von Sekunden zu jeder Zeit über das Web-Browser oder über eine mobile APP zugreifen.

Lieferumfang

- 1 X Foscam 4-CH NVR mit 1TB Festplatte
- 4 X 2MP Bullet IP Kamera (FI9900W)
- 4 X Antenne
- 1 X Netzteil für NVR
- 4 X Netzteil für Kamera
- 1 X Ethernet Kabel
- 1 X USB Maus
- Anleitung

Technische Daten

NVR	Modell	FN7104W
Video Eingang	IP-Videoeingang	4 Kanäle FHD-IP-Kameraeingang
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 x HDMI
	VGA-Ausgang	1 x VGA
	Bildschirmauflösung	1920 x 1080, 640 x 480
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	1080P pro Kanal (4ch @ 1080P)
	Rekord - Modus	Manuell / Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Komprimierungsformat	H.264 +
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	4-Kanal 1080P synchrone Videowiedergabe
	Wiedergabemodus	Schneller Vorlauf / schneller Rücklauf / Bildvorlauf / langsame Wiedergabe
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Mesh Zustand Management
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n
	WLAN-Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, RTSP, UPnP, ONVIF
HDD	Kapazität	Bis zu 6 TB
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1 x 10/100 Mbit / s RJ45- Anschluss
	USB-Schnittstelle	2 x USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher
	Taste	1 x Reset-Taste
Software	Computerbetriebssystem	Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS
	Internet Viewing	Microsoft IE8 und höher Version
	Smartphone	iOS, Android, 3G / 4G-Smartphones
Sprache	Sprache	13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Portugiesisch, Koreanisch, Thailändisch, Rumänisch)
Physikalisch und Umwelt	Netzteil	DC 12V / 2A
	Abmessung (L x B x H)	234 mm x 234 mm x 52 mm
	Gewicht (g)	660 g
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend	
Kamera	Modell	FI9900W
Bildsensor	Sensorart	1 / 2,7" CMOS
	Videoqualität	1080p (1920 * 1080)
	Gegenlichtkompensation	√
Linse	Objektivtyp	f: 4 mm, F: 2,0
	IR-Bereich	20 m
	Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
	Blickwinkel	103 °
Netzwerk	Ethernet	Ein RJ45- Anschluss mit 10/100 Mbit / s
	Mesh	Jeder IPC als WiFi-Relay
	WLAN Standard	IEEE802.11b / g / n
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbit / s (max.); IEEE802.11g: 54 Mbit / s (max.); IEEE802.11n: 150 Mbit / s (max.).
	WLAN-Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2
Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, RTSP, RTP, ONVIF, DNS, UPNP	
Software-Features	Videoformat	H.264 +
	Multi-Stream	Dual Streams
	Bewegungserkennung	√
	Datenschutzblock	√
	Maske Erkennung	√
	Tag / Nacht	√
Physikalisch und Umwelt	Wasserdicht	IP66
	Gewicht	360 g
	Leistung	DC12V
	Energieverbrauch	<5W
	Abmessung (L x B x H)	97mm (L) x 67mm (B) x 64mm (H)
	Betriebstemperatur	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 80% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
Lagerluftfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend	