

IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

Art.-Nr. TVAC71070



-
- Austauschbare Diffusor-Linse 10°, 20°, 30°, 40°, 80° & 95°
 - Reichweite bis zu 130m
 - Wettergeschütztes Gehäuse IP66
 - Variabler Spannungsversorgungseingang 12-32V DC / 24V AC +/-10%
 - Zusätzlicher Halter für horizontale Ausrichtung erhältlich TVAC31700
 - Integrierter Lichtsensor für automatische Ein- und Ausschaltung
 - Steuereingang für Fernschaltung
 - Selbstreinigende Linsenbeschichtungstechnologie
-

Der LED-Infrarot-Strahler TVAC71070 zur verbesserten Ausleuchtung, bzw. Erweiterung der Infrarot-Beleuchtung von Überwachungskameras. Die Reichweite und der Erfassungswinkel ist mit einer austauschbaren Diffusor-Linse und einer Reichweite von bis zu 130m extrem flexibel und universell für viele Standorte und Projekte geeignet. Mit seinen Hochleistungs-IR-LEDs generiert der Strahler verbesserte Nachtsicht und ist damit die ideale Ergänzung für ABUS Überwachungskameras mit Tag/Nacht-Funktion. Das wettergeschützte IP66 Gehäuse gewährleistet zudem volle Funktionalität auch im Außenbereich.

Reichweite und Kompatibilität

Die austauschbare Diffusor-Linse ermöglicht einen Einsatzwinkel von 10°- 95°. Mit der mitgelieferten Halterung können Sie zusätzlich den IR-Strahlen vertikal neigen. Zur stufenlosen horizontalen Ausrichtung empfehlen wir unseren Montagewinkel TVAC31700.

Installation

IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

Art.-Nr. TVAC71070

Um Überblendungen zu vermeiden, sollten sich keine lichtreflektierenden Flächen in unmittelbarer Nähe des IR-Strahlers und der Kamera befinden. Dies gilt es auch allgemein bei der Installation von ABUS Kameras mit IR-LEDs zu beachten.

Hinweis: Ab Sommer 2019 werden auch ABUS Überwachungskameras mit schwarzen Gehäusen verfügbar sein. Bitte sprechen Sie uns an!

IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

Art.-Nr. TVAC71070

Abmessungen	(B x H x T) 78 x 110 x 68 mm	Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Anschlüsse	1 x AC/DC-Anschluss, 1 x Relais-Eingang, 1 x Tag-/Nachtschaltung für Kamera	Lieferumfang 06 Menge	1
Anzahl LEDs	4	Länge	68 mm
Bildtyp Print	Produktbild Front Rechts 01	Max. Betriebstemperatur	50 °C
Breite	78 mm	Min. Betriebstemperatur	-50 °C
Höhe	110 mm	Nettogewicht	0,75 kg
Kabellänge	3 m	Optische Wellenlänge	850 nm
Leistungsaufnahme	15 W	Schutzart IP	66
Lieferumfang 01 Beschreibung	IR-Strahler	Spannungsversorgung AC	24 +/- 10% V
Lieferumfang 01 Menge	1	Spannungsversorgung DC	12 - 32 V
Lieferumfang 02 Beschreibung	Wechsellinsenset 10° bis 95°		
Lieferumfang 02 Menge	1		
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagewerkzeug für Wechsellinse		
Lieferumfang 03 Menge	1		
Lieferumfang 04 Beschreibung	Halterung		
Lieferumfang 04 Menge	1		
Lieferumfang 05 Beschreibung	L-Schlüssel		
Lieferumfang 05 Menge	1		