1-968321-2 ✔ AKTIV


MQS

Interne TE-Nummer 1-968321-2

Shield Assembly, Black, PBT GF30, 40 Position, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F], Automotive Connector Caps & Covers

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > Kfz-Steckverbinder > Zubehör für Kfz-Steckverbinder > Schutz- und Abdeckkappen für Kfz-Steckverbinder



Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp: **Abschirmungsmontage**

Zugentlastung: **Ohne**

Primäre Produktfarbe: **Schwarz**

Primärproduktmaterial: **PBT GF30**

Anzahl der Positionen: **40**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp	Abschirmungsmontage

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Positionen	40

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
Primärproduktmaterial	PBT GF30

Montage und Anschlusstechnik

Zugentlastung	Ohne

Abmessungen

Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich	15.2 mm[.598 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperatur (max)	120 °C[248 °F]
Betriebstemperaturbereich	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94HB

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Tüte

Weitere

Wartbar	Ja

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2024 (241) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2024 (241) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen', wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach