

PHN 80/12G

Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig

EAN 4047526269944

ID 269944

Zolltarifnummer 39269097



Rad:

- Phenolharz, Härte 90 Shore D
- sehr hohe statische Belastbarkeit
- leichter Lauf auf glatten Böden
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +260 °C
- Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	80 mm
Radbreite	⌈⌋	35 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	110 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	275 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Achslloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-35 °C
Temperaturbeständigkeit max		260 °C
Belagshärte		90 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,2 kg
Spurlos		✗
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 90 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

