



OBL-1 + ODC 825/832



OBL-1 + ODC 241

Die digitalen Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung

Merkmale

- Die Labormikroskope der OBL-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount-Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
- Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor
- Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
- Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Technische Daten

- Infinity Optik
- 4-fach Objektivrevolver
- Siedentopf 30° geneigt/360° drehbar
- Dioptrienausgleich einseitig
- Okular: HWF 10x/Ø 20 mm
- Objektivqualität: Infinity E-Plan
- Objektive : 4x/10x/40x/100x
- Beleuchtung: 3W-LED (Durchlicht)
- Gesamtabmessungen B×T×H: 394×185×450 mm
- Nettogewicht ca. 8 kg

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels

Modell	Enthaltene Kamera	Kamera Auflösung	Kamera Schnittstelle	Kamera Framerate	Kamera Sensor
KERN					
OBL 137C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OBL 137C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OBL 137T241	ODC 241	5 MP	WLAN, USB 2.0, HDMI, MicroSD Kartenslot	30 fps	Sony CMOS 1/2,8"