



Jahre Garantie\*

## ANSMANN IL 150B

Handliche Arbeitsleuchte für den universellen Einsatz, verstellbarer Halteclip mit integriertem Magnet, inkl. 3 Micro AAA Batterien

### Features

- Langlebige 3W COB LED mit einem sehr homogenen Arbeitslicht
- Zusätzliche 1W LED im Lampenkopf für multifunktionalen Gebrauch
- Verstellbarer Halteclip mit integriertem Magnet für freihändiges Arbeiten
- Gummiertes Kunststoffgehäuse aus ABS in ansprechendem Design
- Schalterfunktionen: TOP LED 100% | COB LED 100% | COB LED 30%
- Technische Daten: Helligkeit bis zu 150lm, Leuchtdauer bis zu 20 Stunden
- Lieferumfang: Inspektionsleuchte, 3 Micro AAA Batterien



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Magnetische Halterung



inklusive Batterien



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0211  
 Lieferumfang: IL150B, 3× Micro AAA Batterien  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 8 (255 × 142 × 285 mm)



### Spezifikationen

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Leuchtmittel          | LED           |
| Leistung Leuchtmittel | 3 W           |
| Leuchtweite           | 16 m          |
| Lichtstrom            | 150 Lumen     |
| Helligkeit            | 250 Lux       |
| Schutzart             | IP54          |
| Leuchtdauer           | 20 Std.       |
| Farbe                 | rot / schwarz |
| Verpackung            | Blister       |
| Betriebstemperatur    | -10 - 25 °C   |
| Lagertemperatur       | -20 - 70 °C   |