




Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis

- Merkmale**
- Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
 - Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
 - **1** Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
 - Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
 - **2** Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg

- Technische Daten**
- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
 - Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
 - Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
 - Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
 - Nettogewicht ca. 55 kg
 - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Optionen
			Kalibrierschein
KERN	[Max] kg	[d] kg	DAkkS-akkr. KERN
UIB 600K-1	600	0,2	963-130
UIB 1.5T-4	1500	0,5	963-130
UIB 3T-3	3000	1	963-132